

**HOLEX****Stor bygelmikrometer 100-gradering, mätområde: 100-200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420770 100-200
GTIN	4045197203915
Artikelklass	42B

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel. Finläppade hårdmetallbelagda mätytor. Låsning med låsvred. Stor mättrumma med 100-gradering och känselvred. Mätbygel i lättviktskonstruktion, hammarlackerad.

**Teknisk beskrivning**

spindelmätväg	25 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
mätområde	100 - 200 mm
spindel-Ø	8 mm
Mättrummans Ø	25 mm
antal inställningsmått	4
antal mätinsatser	4
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	S3
Norm	DIN 863

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar med förlängningar mätområde 100-200 mm	020450 100-200
---	----------------

## Tillbehör

inställningsmått totallängd 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------