




## Stor bygelmikrometer 100-gradering, mätområde: 200-300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	420770 200-300
GTIN	4045197203922
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Härdad och slipad mätspindel. Finläppade hårdmetallbelagda mätytor. Låsning med låsvred. Stor mättrumma med 100-gradering och känselvred. Mätbygel i lättviktskonstruktion, hammarlackerad.

### Teknisk beskrivning

Mättrummans $\emptyset$	25 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
mätområde	200 - 300 mm
avläsning	0,01 mm
spindelmätväg	25 mm
spindel- $\emptyset$	8 mm
antal mätinsatser	4
antal inställningsmått	4
Kalibrering	S3
Norm	DIN 863

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar med förlängningar mätområde 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------