

**Mitutoyo****Stor bygelmikrometer, mätområde: 700-800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420810 700-800
GTIN	2050001059994
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. Bländfritt förkromad mättrumma med 50-gradering och tydligt graverade, svart ifyllda delstreck och siffror. **4 mätspetsar som enkelt kan bytas ut tillåter ett mätområde på 100 mm per storlek.**

**Teknisk beskrivning**

Mättrummans $\emptyset$	21 mm
antal inställningsmått	4
antal mätinsatser	4
spindel- $\emptyset$	8 mm
avläsning	0,01 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
spindelmätväg	25 mm
vikt	14,8 kg
mätområde	700 - 800 mm
Kalibrering	S3

felgräns	3 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 700-800 mm	020450 700-800
--	----------------