

Mitutoyo**Digital bygelmikrometersats IP65 med datautgång, mätområde: 0-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Bygelmikrometrar nr 421525.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsmått och förvaringslåda.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 100 mm
antal inställningsmått	3
antal mikrometrar	4
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt

Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S2
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	020430 0-100
DAkkS-kalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	020440 0-100

Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357