

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer IP65, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421515 25-50
GTIN	4946368672915
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863**.

Extra stor LCD-display (7,5 mm) för felfri och snabb avläsning samt knapplås.

Hårdmetallsvetsade mätytor.

Stötskyddat utförande.

Härdad och slipad mätspindel.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 inställningsmått från storlek 25–50.

Specialtillbehör:

Nr 421525 och 421527, datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

mätområde	25 - 50 mm
spindelindelning	0,5 mm
spindel-Ø	6,35 mm
felgräns	2 µm
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	B2

Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25