

HOLEX**Dubbla V-blockpar med byglar, längd × bredd: 70X45mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447000 70X45
GTIN	4045197205018
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. **Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.** Olika djupa V-blockskårar, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygel med skruv för T-handtag för fastspänning av arbetsstycket.

Teknisk beskrivning

Längd	70 mm
höjd	40 mm
vikt per styck	0,85 kg
Bredd	45 mm
för axel-Ø	6 - 33 mm
Alla delar	Härdad
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma

