

**Vinkelprisma, inställbart, längd × bredd: 75X25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447070 75X25
GTIN	4029713238629
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Av härdat stål, spänningsfria och finslipade.
Vinkelavläsning resp. inställning med nonieskala.
Låsbar med låsskruv. **Jämnhets tolerans 0,01 mm.**

Teknisk beskrivning

Längd	75 mm
Bredd	25 mm
för axel-Ø	6 - 28 mm
vinkelavläsning	10 bågminut
vinkelnoggrannhet	10 bågminut
vikt	0,5 kg
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan

Produktlag

Prisma