

**V-blockpar, längd × bredd: 200X70mm****Beställningsdata**

Ordernummer	446420 200X70
GTIN	4045197234391
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Av kompakt, porfritt specialgjutgods. Bearbetade parvis, V-spårets vinkel 90°. Prismor och upplagsyta frästa. **Parallelitetstolerans 0,064 mm.**

Teknisk beskrivning

vikt per styck	2,85 kg
Längd	200 mm
Bredd	70 mm
för axel-Ø	8 - 70 mm
höjd	50 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma