

Garant**Sats spiralborrar HSS nr 114150 med kassett, obelagd, Typ: 6-10****Beställningsdata**

Ordernummer	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spets slipning. Från Ø 2,4 mm ånganlöpt.

Med utspetsning form C från storlek 4 mm.

OBS!:

Strl 16–20: Borr med skaft-Ø 16 mm.

Teknisk beskrivning

intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Borrområde	6 - 10 mm
Antal borrar	41
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	45 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
GG(G)	lämplig	25 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,6	114150 6,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,3	114150 9,3

Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,2	114150 9,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9	114150 9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6	114150 6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,4	114150 7,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,2	114150 6,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114150 6,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7	114150 7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10	114150 10
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,1	114150 9,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,4	114150 6,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,9	114150 8,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,6	114150 8,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,3	114150 7,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,8	114150 9,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,8	114150 8,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,4	114150 9,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,3	114150 6,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,2	114150 8,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,8	114150 7,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,9	114150 7,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,7	114150 9,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,7	114150 7,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,6	114150 7,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,7	114150 6,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,9	114150 9,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5	114150 9,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,6	114150 9,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,7	114150 8,7

Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,3	114150 8,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,1	114150 6,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,4	114150 8,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,1	114150 7,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,2	114150 7,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,1	114150 8,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5	114150 6,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5	114150 7,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8	114150 8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,9	114150 6,9
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 6-10	115470 6-10