

**Mitutoyo****Digital bygelmikrometer stor, mätområde: 0-150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känslvred. **6 lätt utbytbara städ ger mätområdet 150 mm för varje sats.**

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Noggrannhet:**

(4 + L/75) µm.

**leveransinnehåll:**

Inklusive mätspindlar, inställningsmått, 1 batteri nr 081560 typ 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497445.

**Teknisk beskrivning**

spindel-Ø	6,35 mm
vikt	0,96 kg
mätområde	0 - 150 mm
Mättrummans Ø	18 mm
spindelmätväg	25 mm

spindelning	0,5 mm
antal inställningsmått	5
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	S3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 0-150 mm	020450 0-150
--	--------------

## Tillbehör

inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75
inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
Sändare Typ S16E	498966 S16E
inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
inställningsmått totallängd 100 mm	421100 100

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1