

**Dubbla V-blockpar med byglar, längd × bredd: 50X40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447010 50X40
GTIN	4045197205025
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsutförande, **jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm**. Prisma av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Olika djupa V-blockskårar, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygge med vred för fastspänning av arbetsstycket.

Teknisk beskrivning

höjd	40 mm
Bredd	40 mm
för axel-Ø	5 - 30 mm
vikt per styck	0,55 kg
Längd	50 mm
Alla delar	Härdad
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma

