


**Vinkelprisma, inställbart, längd × bredd: 102X30 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447070 102X30
GTIN	4029713238636
Artikelklass	42D

**Beskrivning****Utförande:**

Av härdat stål, spänningsfria och finslipade.

Vinkelavläsning resp. inställning med nonieskala.

Låsbar med låsskruv. **Jämnhetsolerans 0,01 mm.**

Kalibrering: Pris på förfrågan

vinkelavläsning: 10 bågminut

vinkelnoggrannhet: 10 bågminut

för axel-Ø: 6 - 40 mm

vikt: 1 kg

**Teknisk beskrivning**

vikt	1 kg
Längd	102 mm
vinkelavläsning	10 bågminut
Bredd	30 mm
för axel-Ø	6 - 40 mm
vinkelnoggrannhet	10 bågminut

Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Vinkelprisma