


Hartig

Stor bygelmikrometer med hög precision och passbitsförlängare, mätområde: 600-700mm



Beställningsdata

Ordernummer	420920 600-700
GTIN	4250099610833
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Stabil hammarlackad lättmetallbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863. Den skruvmonterade, läppade och hårdmetallbestyckade passbitsförlängaren gör mätområdet dubbelt så stort. Invändig skalhylsa med skalor för båda mätområdena.

Fördel:

Mycket stort mätområde. Mikrometern är redo att användas direkt efter byte av passbitsförlängare. Inget extra inställningsmått krävs. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

leveransinnehåll:

Mikrometer med 1 passbitsförlängare. Utan inställningsmått.

OBS!:

Utföranden för mätområde upp till 2000 mm på begäran.
Speciella utföranden på begäran.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/100 mm
spindelmätväg	50 mm
vikt	10 kg
avläsning	0,01 mm

spindel-Ø	10 mm
Mättrumms Ø	24 mm
mätområde	600 - 700 mm
Kalibrering	S3
felgräns	9 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 600-700 mm	020450 600-700
--	----------------