

**V-blockpar, längd × bredd: 100X40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	446600 100X40
GTIN	4045197234407
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Av kompakt, porfritt specialgjutgods. Bearbetade parvis, V-spårets vinkel 90°. Prismor och upplagsyta slipade. **Planhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.**

Teknisk beskrivning

vikt per styck	0,6 kg
för axel-Ø	6 - 40 mm
Bredd	40 mm
Längd	100 mm
höjd	30 mm
Norm	DIN 876/1
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma