

Sats spiralborrar HSS nr 114200 med kassett, obelagd, Typ: 6-10**Beställningsdata**

Ordernummer	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.
Normal kärntjocklek utan kärnkona.
Exakt spets slipning.
Slipade, väl tilltagna spånspår med snäv stigning.
Blankslipad yta.
Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

Teknisk beskrivning

Borrområde	6 - 10 mm
Antal borrar	41
intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	W
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Spiralvinkel	35-40 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	gul
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Spiralborr HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3
Spiralborr HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7

Spiralborr HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spiralborr HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiralborr HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Spiralborr HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Spiralborr HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Spiralborr HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Spiralborr HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Spiralborr HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Spiralborr HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Spiralborr HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Spiralborr HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Spiralborr HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Spiralborr HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8
Spiralborr HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4

Spiralborr HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Spiralborr HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Spiralborr HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 6-10	115470 6-10