

**Dubbla V-blockpar med byglar, längd × bredd: 75X55 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447010 75X55
GTIN	4045197205032
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsutförande, **jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm**. Prisma av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Olika djupa V-blockskårar, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygge med vred för fastspänning av arbetsstycket.

Kalibrering: Pris på förfrågan

för axel-Ø: 5 - 50 mm

höjd: 55 mm

vikt per styck: 1,4 kg

Teknisk beskrivning

Längd	75 mm
Bredd	55 mm
höjd	55 mm
för axel-Ø	5 - 50 mm
vikt per styck	1,4 kg

Alla delar	Härdad
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Dubbelt prisma