

**Dubbla V-block separata med bygel, längd × bredd: 45X40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447100 45X40
GTIN	4045197205087
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. **Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.** Olika djupa V-blockskårar, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygel med skruv för T-handtag för fastspänning av arbetsstycket.

Teknisk beskrivning

vikt per styck	0,5 kg
höjd	36 mm
Längd	45 mm
för axel-Ø	6 - 30 mm
Bredd	40 mm
Alla delar	Härdad
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma

