

**V-blockpar, längd × bredd: 150X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	446600 150X50
GTIN	4029713209414
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Av kompakt, porfritt specialgjutgods. Bearbetade parvis, V-spårets vinkel 90°. Prismor och upplagsyta slipade. **Planhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.**

Teknisk beskrivning

för axel-Ø	8 - 50 mm
vikt per styck	1,4 kg
Bredd	50 mm
Längd	150 mm
höjd	40 mm
Norm	DIN 876/1
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma