


Mitutoyo**Stor bygelmikrometer, mätområde: 100-200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420810 100-200
GTIN	4946368215129
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. Bländfritt förkromad mättrumma med 50-gradering och tydligt graverade, svart ifyllda delstreck och siffror. **4 mätspetsar som enkelt kan bytas ut tillåter ett mätområde på 100 mm per storlek.**

Teknisk beskrivning

antal inställningsmått	4
vikt	1,8 kg
Mättrummans Ø	18 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	100 - 200 mm
spindelmätväg	25 mm
antal mätinsatser	4
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	S3

felgräns	3 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 100-200 mm	020450 100-200
------------------------------------------------------------------------	----------------