




Bygelmikrometer 100-gradering, mätområde: 50-75mm



Beställningsdata

Ordernummer	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.

Härdad och slipad mätspindel; låsning med låsanordning.

Med känselvred och isoleringskydd.

leveransinnehåll:

Från storlek 25 – 50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	30 mm
avläsning	0,01 mm
spindel- \emptyset	8 mm
mätområde	50 - 75 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022050 100

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm

421100 50