

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer IP65 med datautgång, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421525 50-75
GTIN	4946368672847
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863**.

Extra stor LCD-display (7,5 mm) för felfri och snabb avläsning samt knapplås.

Hårdmetallsvetsade mätytor.

Stötskyddat utförande.

Härdad och slipad mätspindel.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 inställningsmått från storlek 25–50.

Specialtillbehör:

Nr 421525 och 421527, datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

mätområde	50 - 75 mm
spindelindelning	0,5 mm
spindel-Ø	6,35 mm
felgräns	2 µm
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	B2

Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1