

Hartig

Bygelmikrometer med hög precision och 50 mm spindelväg, mätområde: 200-250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	420900 200-250
GTIN	4250099609226
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Stabil hammarlackad segjärnsbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863.

Fördel:

50 mm spindelväg, perfekt för stora mätområden. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

leveransinnehåll:

Utan inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/100 mm
spindel-Ø	8 mm
Mättrummans Ø	24 mm
mätområde	200 - 250 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
felgräns	5 µm
Norm	Verkstadsnorm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 300 mm	022000 300
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 500 mm	022010 500