


Mitutoyo**Stor bygelmikrometer, mätområde: 300-400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. Bländfritt förkromad mättrumma med 50-gradering och tydligt graverade, svart ifyllda delstreck och siffror. **4 mätspetsar som enkelt kan bytas ut tillåter ett mätområde på 100 mm per storlek.**

Teknisk beskrivning

spindelmätväg	25 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
antal inställningsmått	4
spindel-Ø	8 mm
mätområde	300 - 400 mm
Mättrummans Ø	21 mm
avläsning	0,01 mm
antal mätinsatser	4
vikt	5,3 kg
Kalibrering	S3

felgräns	3 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 300-400 mm	020450 300-400
--	----------------