



Bygelmikrometer 100-gradering, mätområde: 75-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.

Härdad och slipad mätspindel; låsning med låsanordning.
Med känselvred och isoleringskydd.

leveransinnehåll:

Från storlek 25 – 50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/100 mm
mätområde	75 - 100 mm
spindel-Ø	8 mm
avläsning	0,01 mm
Mättrummans Ø	30 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022040 100

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022050 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 75 mm

421100 75