

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer IP65 med datautgång, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421525 75-100
GTIN	4946368672854
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863**.

Extra stor LCD-display (7,5 mm) för felfri och snabb avläsning samt knapplås.

Hårdmetallsvetsade mätytor.

Stötskyddat utförande.

Härdad och slipad mätspindel.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 inställningsmått från storlek 25–50.

Specialtillbehör:

Nr 421525 och 421527, datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

spindel-Ø	6,35 mm
mätområde	75 - 100 mm
spindelindelning	0,5 mm
felgräns	3 µm
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	B2

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2