

**T-spårskruv (12.9.) lösa, Typ: 2824160****Beställningsdata**

Ordernummer	375310 2824160
GTIN	4020772086398
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

**Höghållfast utförande**, hållfasthetsklass = 12.9.

**Norm:**

**DIN 787**

**leveransinnehåll:**

**Separat**, utan mutter och bricka.

**Specialtillbehör:**

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

**OBS!:**

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivning**

Nominellt mått T-spår	28 mm
smal stenbredd a	27,7 mm
Gänglängd b	110 mm
Höjd k	18 mm
Stenbredd e	44 mm
Gänga G	M24
längd L	160 mm
Typ	787

Produktslag

Spårskruv