



Underlägsbricka, för gängor: M10



Beställningsdata

Ordernummer	375340 M10
GTIN	4020772082833
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340

Teknisk beskrivning

tjocklek h	4 mm
Håldiameter d ₁	10,5 mm
för gängor	M10
Utvändig diameter d ₂	28 mm
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

