

## Mitutoyo

### Digital bygelmikrometer IP65 med datautgång och spärrtrumma, mätområde: 25-50mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	421527 25-50
GTIN	4946368672878
Artikelklass	44A

#### Beskrivning

**Utförande:**

Felgränserna noggrannare än kraven i **DIN 863**.

Extra stor LCD-display (7,5 mm) för felfri och snabb avläsning samt knapplås.

Hårdmetallsvetsade mätytor.

**Stötskyddat utförande.**

Härdad och slipad mätspindel.

Med spärrtrumma.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 inställningsmått från storlek 25–50.

**Specialtillbehör:**

Nr 421525 och 421527, datakabel nr 497445.

#### Teknisk beskrivning

mätområde	25 - 50 mm
spindel delning	0,5 mm
spindel-Ø	6,35 mm
felgräns	2 µm
avläsning	0,001 mm

Kalibrering	B2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

## Tillbehör

Sändare Typ S16E	498966 S16E
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1