



Spiralborr HSS nr 114360 som påfyllningssats, TiN, Typ: 6-10



Beställningsdata

Ordernummer	115265 6-10
GTIN	4045197024732
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammanfatt av spiralborr DIN 338.

Normal kärna utan kärnkona.

Precis spets slipning.

Profilslipad:

Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, borr för serietillverkning.

Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Teknisk beskrivning

Antal borr	41
Borrområde	6 - 10 mm
intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Beläggning	TiN
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N

Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Spiralvinkel	35-40 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	56 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	6 m/min	S
GG(G)	lämplig	31 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,7 mm	114360 6,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,3 mm	114360 7,3

Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,7 mm	114360 7,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,4 mm	114360 6,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,7 mm	114360 8,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,9 mm	114360 9,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,4 mm	114360 8,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,2 mm	114360 7,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,7 mm	114360 9,7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,9 mm	114360 8,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,6 mm	114360 7,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,8 mm	114360 7,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,6 mm	114360 8,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,2 mm	114360 6,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,6 mm	114360 6,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,2 mm	114360 8,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,1 mm	114360 9,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,3 mm	114360 6,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,3 mm	114360 8,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,1 mm	114360 6,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 6,9 mm	114360 6,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,8 mm	114360 8,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,2 mm	114360 9,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,4 mm	114360 7,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,1 mm	114360 7,1

Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,8 mm	114360 9,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,6 mm	114360 9,6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,1 mm	114360 8,1
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,4 mm	114360 9,4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 7,9 mm	114360 7,9
Spiralborr HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 9,3 mm	114360 9,3