

**T-spårklack romb, T-spår nom. mått/gänga: 20/M18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375330 20/M18
GTIN	4020772080297
Artikelklass	35A

Beskrivning**Användningsdata:**

För insättning av spårklacken ovanifrån genom T-spårets hals. (På grund av ändrad anliggningsyta blir bärformågan lägre än för nr 375315.)

Material:

Seghärdat stål

Teknisk beskrivning

Nominellt mått T-spår	20 mm
Gänga	M18
Klackhöjd	24 mm
Bredd a	19,7 mm
Bredd e	32 mm
Höjd k	12 mm
Typ	510
Produktslag	Spårklack

