

**Mitutoyo****Digital bygelmikrometersats IP65 med datautgång, mätområde: 0-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421555 0-50
GTIN	4946368673226
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Bygelmikrometrar nr 421525.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive inställningsmått och förvaringslåda.

**Teknisk beskrivning**

antal inställningsmått	1
antal mikrometrar	2
mätområde	0 - 50 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt

Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S2
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-50 mm	020430 0-50
DAkKS-kalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-50 mm	020440 0-50

## Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975