

**T-spårsskruv"romb", Nom. mått T-spår/× längd L: 22X125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375335 22X125
GTIN	4020772086800
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- Smidda
- T-spåren frästa, rullgänga.
- Seghårdade till hållfasthetsklass 10.9

Användningsdata:

På långa maskinbord underlättas en senare montering av en spännpunkt. Spännskraven sätts in ovanifrån i T-spåret.

Teknisk beskrivning

Höjd k	14 mm
Gänglängd b	85 mm
Nominellt mått T-spår	22 mm
smal stenbredd a	21,7 mm
Stenbredd e	35 mm
Gänga G	M20

längd L	125 mm
Typ	797
Romb	ja
Produktslag	Spårskruv