



## Underlägsbricka, för gängor: M16



### Beställningsdata

Ordernummer	375340 M16
GTIN	4020772082864
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

**Användningsdata:**

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

**Norm:**

**DIN 6340**

### Teknisk beskrivning

tjocklek h	6 mm
för gängor	M16
Utvändig diameter $d_2$	45 mm
Håldiameter $d_1$	17 mm
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

