

Garant**ZeroClamp basplatta (maskin-/bordsspecifik), Typ: 10477****Beställningsdata**

Ordernummer	360014 10477
GTIN	4045197377074
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Centrumhål \varnothing 25 H7 för infästning av centrumtapp. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimerar din produktion.

Material:

Basplatta av höghållfast aluminium, ytbehandlad.

Alla komponenter i fastspänningsskålen av rostfritt eller korrosionsskyddat stål.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025, anslutningsblock nr 360017 storlek 12808 och storlek 12805.

OBS!:

Bilden kan avvika beroende på maskintyp.

Teknisk beskrivning

\varnothing A	630 mm
passar maskintyp	Mazak Variax 630

stickmått S	200 mm
bredd B	500 mm
höjd H	44 mm
spännelement-Ø	120 mm
antal fastspänningsskålar	6
Typ	10477
Korsstickmått	nej
Serie	ZeroClamp
Produktslag	Basplatta

Tillbehör

ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp täckplåt för basplatta Typ 11648	360021 11648
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp anslutningsblock Typ 12805	360017 12805
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M10	360025 16M10

ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ
25M16/138

360025 25M16/138

ZeroClamp anslutningsblock Typ 12808

360017 12808

ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ
18M12/138

360025 18M12/138