



Konisk bricka Form D, för gängor: M16



Beställningsdata

Ordernummer	375355 M16
GTIN	4020772081904
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Vinkelutjämnning upp till 3°.

Form D får bara användas i samband med hål, så att brickan har full anliggning.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivning

för gängor	M16
Tjocklek h_3	6,2 mm
hål $\varnothing d_2$	19 mm
Utvändig diameter d_4	30 mm
Typ	6319D
Produktslag	Konisk bricka

