



## Underlägsbricka, för gängor: M18



### Beställningsdata

Ordernummer	375340 M18
GTIN	4020772082871
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

**Användningsdata:**

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

**Norm:**

**DIN 6340**

### Teknisk beskrivning

för gängor	M18
Håldiameter $d_1$	19 mm
tjocklek h	6 mm
Utvändig diameter $d_2$	45 mm
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

