

**Konisk bricka Form D, för gängor: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	375355 M20
GTIN	4020772081911
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Vinkelutjämnning upp till 3°.

Form D får bara användas i samband med hål, så att brickan har full anliggning.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivning

för gängor	M20
hål $\varnothing d_2$	23,2 mm
Tjocklek h_3	7,5 mm
Utvändig diameter d_4	36 mm
Typ	6319D
Produktslag	Konisk bricka

