


**Garant****ZeroClamp 4-sidig kub för 500 mm palett 12/120, Typ: 10243****Beställningsdata**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ordernummer  | 360022 10243 |
| GTIN         |              |
| Artikelklass | 310          |

**Beskrivning****Utförande:**

Spännelement  $\varnothing$  **120 mm**. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Basplatta med sex inspänningssskålar för infästning av inspänningstorn. Hål för T-spårsavstånd på 100 mm, centrumhål  $\varnothing$  25 H7 för infästning av centreringssats.

**Specialtillbehör:**

Dragtapp nr 360025.

**Teknisk beskrivning**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| stickmått S               | 350 (4x), 200 (2x) mm |
| Typ                       | 10243                 |
| antal fastspänningsskålar | 6                     |
| Serie                     | ZeroClamp             |
| Indexeringshål finns      | nej                   |

Produktslag

Basplatta

**Tillbehör**

|  |                  |
|--|------------------|
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10/90  | 360025 12M10/90  |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10     | 360025 12M10     |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M12     | 360025 18M12     |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M8      | 360025 16M8      |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10     | 360025 25M10     |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10/138 | 360025 12M10/138 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M10     | 360025 16M10     |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16     | 360025 18M16     |
| ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 14M12/90  | 360025 14M12/90  |