



Underlägsbricka, för gängor: M20



Beställningsdata

Ordernummer	375340 M20
GTIN	4020772082888
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter d_2	50 mm
tjocklek h	6 mm
Håldiameter d_1	21 mm
för gängor	M20
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

