



Underlägsbricka, för gängor: M22



Beställningsdata

Ordernummer	375340 M22
GTIN	4020772082895
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340

Teknisk beskrivning

Håldiameter d_1	23 mm
tjocklek h	6 mm
Utvändig diameter d_2	50 mm
för gängor	M22
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

