

**T-spårsskruv"romb", Nom. mått T-spår/× längd L: 14X80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375335 14X80
GTIN	4020772087319
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- Smidda
- T-spåren frästa, rullgänga.
- Seghårdade till hållfasthetsklass 10.9

Användningsdata:

På långa maskinbord underlättas en senare montering av en spännpunkt. Spännskraven sätts in ovanifrån i T-spåret.

Teknisk beskrivning

Stenbredd e	22 mm
Nominellt mått T-spår	14 mm
Höjd k	8 mm
smal stenbredd a	13,7 mm
Gänglängd b	55 mm
Gänga G	M12

längd L	80 mm
Typ	797
Romb	ja
Produktslag	Spårskruv