

**T-spårklack romb, T-spår nom. mått/gänga: 12/M10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375330 12/M10
GTIN	4020772080259
Artikelklass	35A

Beskrivning**Användningsdata:**

För insättning av spårklacken ovanifrån genom T-spårets hals. (På grund av ändrad anliggningsyta blir bärformågan lägre än för nr 375315.)

Material:

Seghärdat stål

Teknisk beskrivning

Bredd a	11,7 mm
Gänga	M10
Nominellt mått T-spår	12 mm
Klackhöjd	14 mm
Bredd e	18 mm
Höjd k	7 mm
Typ	510
Produktslag	Spårklack

