

**T-spårsskruv"romb", Nom. mått T-spår/× längd L: 28X250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375335 28X250
GTIN	4020772087111
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

- Smidda
- T-spåren frästa, rullgänga.
- Seghårdade till hållfasthetsklass 10.9

**Användningsdata:**

På långa maskinbord underlättas en senare montering av en spännpunkt. Spännskraven sätts in ovanifrån i T-spåret.

**Teknisk beskrivning**

Stenbredd e	44 mm
Höjd k	18 mm
Gänglängd b	150 mm
smal stenbredd a	27,7 mm
Nominellt mått T-spår	28 mm
Gänga G	M24

längd L	250 mm
Typ	797
Romb	ja
Produktslag	Spårskruv