



Underlägsbricka, för gängor: M24



Beställningsdata

Ordernummer	375340 M24
GTIN	4020772082901
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340

Teknisk beskrivning

Håldiameter d_1	25 mm
för gängor	M24
tjocklek h	8 mm
Utvändig diameter d_2	60 mm
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

