



Underlägsbricka, för gängor: M6



Beställningsdata

Ordernummer	375340 M6
GTIN	4020772082819
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340

Teknisk beskrivning

Håldiameter d_1	6,4 mm
tjocklek h	3 mm
Utvändig diameter d_2	17 mm
för gängor	M6
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

