

**Garant**

**Anslagsvinkel, härdad, platt utförande rostfri, noggrannhet 00, skänkellängd: 50X40mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Artikelklass	41G

**Beskrivning****Utförande:**

**Maximal noggrannhet.** Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln. Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

**Användningsdata:**

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.

**Teknisk beskrivning**

skänkelvärsnitt	13×4 mm
Skänkellängd	50 mm
kort skänkellängd	40 mm
rätvinklighet	0,003 mm
Norm	DIN 875/00
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F1
Produktslag	Hårvinkel

## Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750