


Garant

Anslagsvinkel, härdad, platt utförande rostfri, noggrannhet 00, skänkelängd: 50X40mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Maximal noggrannhet. Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln. Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.

Teknisk beskrivning

skänkelvärsnitt	13×4 mm
Skänkelängd	50 mm
kort skänkelängd	40 mm
rätvinklighet	0,003 mm
Norm	DIN 875/00
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F1
Produktslag	Hårvinkel