

**T-spårsskruv"romb", Nom. mått T-spår/× längd L: 18X63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375335 18X63
GTIN	4020772087357
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- Smidda
- T-spåren frästa, rullgänga.
- Seghårdade till hållfasthetsklass 10.9

Användningsdata:

På långa maskinbord underlättas en senare montering av en spännpunkt. Spännskraven sätts in ovanifrån i T-spåret.

Teknisk beskrivning

Gänglängd b	45 mm
smal stenbredd a	17,7 mm
Nominellt mått T-spår	18 mm
Stenbredd e	28 mm
Höjd k	10 mm
Gänga G	M16

längd L	63 mm
Typ	797
Romb	ja
Produktslag	Spårskruv