

**Garant****Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 0, skänkellängd: 50X40mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	451020 50X40
GTIN	4045197443830
Artikelklass	41G

## Beskrivning

**Utförande:**

Precisionsvinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Högkanterna slipade och mycket exakt justerade, flatsidorna slipade.

**Användningsdata:**

För kontroll och precisionsarbeten.

**Noggrannhet:**

**DIN 875 / 0** – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,007 mm.

## Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,007 mm
skänkeltvärsnitt	15×4 mm
skänkellängd	50×40 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	0

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Anslagsvinkel

## Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100
DAkKS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750