



Underlägsbricka, för gängor: M8



Beställningsdata

Ordernummer	375340 M8
GTIN	4020772082826
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

Norm:

DIN 6340

Teknisk beskrivning

tjocklek h	4 mm
Håldiameter d_1	8,4 mm
Utvändig diameter d_2	23 mm
för gängor	M8
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

